

Garant UNILINE

Durys pusės aukščio, sumontuotos apačioje, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955491 M
GTIN	4062406586126
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Durys, skirtos UNI Tower iš lakštinio plieno, iš vidaus pastiprintos ir rakinamos naudojant 2K Haptoprene® stumiamą rankeną su cilindrine spyna.

Tinka:

U formos UNI Tower, galima montuoti tik apatinėje pusėje.

Tiekimo sudėtis:

Į dešinę atsidarančios durys su skersiniu elementu, durų vyriai ir durų skyriaus dangtis.

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu. Nekonfigūruojama.**

Techninis aprašymas

Aukštis	794 mm
Plotis	534 mm
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Produkto rūšis	Varstomos durys

