

Garant UNI LINE

Stalčių modulis, skirtas U formai, Tipas: 2**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955486 2
GTIN	4062406586072
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių modulis, skirtas UNI Tower dyd.M U forma arba UNI Z-Tower. Modulį galima įkabinti į UNI Tower bet kokiame aukštyje. Į vieną UNI Tower galima įkabinti tik vieną stalčių modulį.

100% pilnai ištraukiamas stalčiai 20×16G, negalima uždaryti atskirai. Stalčiai su **atskiru stalčių atrakinimu viena ranka**. Kiekvieno stalčiaus keliamoji galia 40 kg.

Tinka:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75, 125

Spalva:

Stalčiaus korpusas sidabro pilkumo, stalčiaus priekis tamsiai pilkas RAL 7016, **dažytas miltelinio būdu. Nekonfigūruojamas.**

Techninis aprašymas

Gylis	477 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×16
Plotis	540 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	40 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Reguliuojamas aukštis kas	37 mm
Stalčių naudingasis gylis G	16
Aukštis	222 mm
Svoris	13 kg
Produkto rūšis	Stalčius