

Garant UNILINE

UNI Tower U formos, stacionarus, Tipas: M**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	955464 M
GTIN	4062406586188
Produktų klasė	9GC

Aprašymas**Modelis:**

Reprezentatyvi modulinė sistema, leidžianti tiesiogiai pasiekti darbo medžiagas ir greitai surasti reikiamus įrankius. Lengvai konfigūruojama dėl plataus priedų asortimento ir suderinamumo su Easyfix sistema.

Visos išorinės ir vidinės sienelės yra perforuotos, su 9×9 mm kiaurymėmis kas 37 mm, sienelių priedams ir Easyfix kabliams bei laikikliams kabinti. U forma: 2 šoninės sienelės su galine sienele. Galima montuoti stalčius ir duris.

Tiekimo sudėtis:

UNI Tower Nr. 955460 dyd. M; 2 lentynos Nr. 955481 dyd. M; antgalis Nr. 955475 dyd. GREY.

Spalva:

Dviejų spalvų, **dažyta miltelinu būdu**, sidabro pilkumo spalva kombinuota su antracito spalva RAL7016. **Nekonfigūruojama.**

Pastaba:

Priedus, kaip pvz.: piktogramas, lentynas, stalčius, duris ir stumiamas rankenas, galite rasti Nr. 955474 – 955499.

Techninis aprašymas

Serija	Tower
--------	-------

Leistinoji apkrova	150 kg
Gylis	750 mm
Naudingasis gylis	510 mm
Plotis	720 mm
Aukštis	2140 mm
Naudingas plotis	540 mm
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas)	100
Hoffmann perforuota sienelė	9×9
Reguliuojamas aukštis kas	37
Produkto rūšis	Perforuota sienelė

Priedai

Antgalis, skirtas UNI Tower M Tipas GREY	955475 GREY
UNI Tower U formos, stacionarus Tipas M	955460 M