

**Garant****Liečiamasis antgalis, kūgio formos Ø 1,0 mm, Tipas: 2/60****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 499275 2/60   |
| GTIN             | 4062406587130 |
| Produktų klasė   | 41M           |

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo antgaliai iš kietmetalio naudojami apdirbant deimantą (standartas. dyd. 2/60)  
Matavimo antgalis šiurkščio matavimui, skirtas kontūro matavimo prietaisui CM1.

**Tinka:**

Liečiamojo antgalio laikiklis Nr. 499260 dyd. 1.

**Priedai pasirinktinai:**

Kišeninės svarstyklės Nr. 479446 dyd. 150 liečiamojo antgalio matavimui.

Liestuko spindulys: 2 µm

Liestuko viršūnės kampas: 60 laipsniai

Ilgis: 3 mm

**Techninis aprašymas**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Liestuko spindulys       | 2 µm         |
| Ilgis                    | 3 mm         |
| Liestuko viršūnės kampas | 60 laipsniai |
| Produkto rūšis           | Antgaliai    |

