

Garant
VHM nuožulų freza 60°, be dangos, Ø h6 DC: 16 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	208166 16
GTIN	4045197537393
Produktų klasė	11X

Aprašymas
Modelis:

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.

Tolerancija: **Matmuo S = ±0,2 mm.**

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Dantų skaičius Z: 8

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Nuožulų freza: 30 laipsniai

Dantų skaičius Z: 8

Matmuo S: 15,8 mm

Bendras ilgis L: 92 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Pastūma f_z apdirbant plieną < 900 N/mm²: 0,08 mm

Techninis aprašymas

Dantų skaičius Z	8
Matmuo S	15,8 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	16 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,08 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Bendras ilgis L	92 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Nuožulų freza	30 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Kotinė freza