

3M Scotch-Brite™

**Bristle-Brush, C tipo, Ø 25 mm Rinkinys 24 dalių, koto Ø 3 mm, RB-ZB,
Grūdėtumas: 36****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	573545 36
GTIN	50048011276101
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Specialaus valymo diskai – tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdėliais, **ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.**

Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).

Įtvaras (**koto Ø 3 mm**) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepetio plotį. Su lenkais šeriais (C tipo), skirtas **profiliuotų paviršių apdirbimui.**

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.

Skirtas tiesiniams šlifaukliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.

Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekimo sudėtis:

24 atskiri segmentai (apie 1,6 mm pločio) **su įtvaru**, koto Ø 3 mm.

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	3 mm
Grūdėtumas	36
maksimalus sūkių skaičius	35000 min ⁻¹
Šepetio plotis	1,6 - 10 mm
Spalva	ruda
Šepetio Ø D ₁	25 mm
Šlifavimo priemonių kodas	Keramika
Produkto pavadinimo požymis	RB-ZB

Gamintojo pavadinimas	RB-ZB
Produkto rūšis	Apvalus šepetys