

Garant**VHM nuožulų freza 60°, be dangos, Ø h6 DC: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	208166 6
GTIN	4045197537355
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**

Su specialiu 60° kampu, švelniam pjovimui.
Tolerancija: **matmuo S = ±0,2 mm.**

Paskirtis:

Puikiai tinka **nuožulų** ir **užvartų nuėmimui** nuo detalių briaunų ir **įvairių kontūrų** apdirbimui.

Techninis aprašymas

Matmuo S	5,9 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	6 mm
Pastūma f _z apdirbant plieną < 900 N/mm ²	0,03 mm
Dantų skaičius Z	6
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	57 mm
Kotas	DIN 6535 HB su h6
Kampų nuožulos kampas	60 laipsniai
Nuožulų freza	30 laipsniai
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N

Tolerancija Nominalusis Ø	h6
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	60 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h6
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Užvartų nuėmikliai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	180 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	140 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	105 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	55 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	55 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		