



Pilno profilio plokštelė, 55°, vidinė, dešininė, HBF20, Vijų skaičius / colyje: 14



Užsakymo data

Užsakymo numeris	271980 14
GTIN	4062406593056
Produktų klasė	22B

Aprašymas

Modelis:

Visiškai sinterizuota.

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	14 mm
Ašmenys	HM
Rūšis	HBF20
Sriegio tipas	BSP
Sriegio tipas	G
Sriegio tipas	BSP
Profilio kampas	55 laipsniai
Storis	3,68 mm
Plokštelės dydis l	16 mm
Produkto rūšis	Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka	220 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	150 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	120 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	85 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	35 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	tinka	110 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	130 m/min	N
nepertraukiamas	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		