

## Elektra reguliuojamo aukščio biuro stalas baltas, Plotis: 1200mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	974030 1200
GTIN	4044917437234
Produktų klasė	91Q

### Aprašymas

#### Modelis:

Biuro stalas, kurio aukštis reguliuojamas elektra naudojant valdymo elementą. Bazinė konstrukcija pagaminta iš tvirto T formos kojos rėmo ant pastatomų kojų. Elektra reguliuojamo aukščio ribos **740 – 1230 mm**. Variklis su tolygiu užvedimu ir minkštu sustabdymu. Stalo plokštė, dengta melamino derva su smūgiams atspariomis ABS briaunomis. Aukščio reguliavimo mechanizmo greitis 25 mm / s (be apkrovos).

**Spalva:** rėmas ir plokštė balti.

#### Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

### Techninis aprašymas

Svoris	40 kg
Aukščio reguliavimo ribos	740 - 1230 mm
Plotis	1200 mm
Didžiausia keliamoji galia	70 kg
Darbastalio storis	19 mm
Gylis	800 mm
Modelis	elektra reguliuojamas aukštis

Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	19 mm
Produkto rūšis	Biuro stalas