

**HOLEX****Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 65/100mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278041 65/100
GTIN	4062406601874
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	100 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	65 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
Koto plotis p	16×16 mm
Varžtas	279816 3
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

