

**HOLEX**
**Monolitinis atpjovimo laikiklis galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 65/100mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278043 65/100
GTIN	4062406601935
Produktų klasė	22B

**Aprašymas**
**Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	100 mm
maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$	14 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	65 mm
Koto plotis p	20×20 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

