

**HOLEX****Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, kairinis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 340/999mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	278044 340/999
GTIN	4062406602062
Produktų klasė	22B

**Aprašymas****Modelis:**

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

**Pastaba:**

$D_1$  = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui /  $D_2$  = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

$D_2$  = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

**Techninis aprašymas**

maksimalus pjūvio gylis $t_{maks}$ .	14 mm
minimalus 1-as įdubimo Ø $D_1$	340 mm
maksimalus 1-as įdubimo Ø $D_2$	999 mm
Koto plotis p	20×20 mm
Varžtas	279816 4
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Įpjovos plotis w	3; 4 mm
Produkto rūšis	Ašmenų laikiklis

