

HOLEX

Plokštelės laikiklis Medium-Plus galiniams grioveliams, dešininis, Ø ribos, įpjova D1 / D2: 50/75mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 278045 50/75 |
| GTIN | 4062406602086 |
| Produktų klasė | 22B |

Aprašymas

Modelis:

Visi dydžiai tik su vienu lizdu dviems griovelių pločiams (3 mm ir 4 mm).

Įpjovimo plokštelėms Nr. 278029 - 278036.

Pastaba:

D_1 = minimalus Ø skirtas 1-am grioveliui / D_2 = maksimalus Ø skirtas 1-am grioveliui.

D_2 = 999 dydžio žymėjimas teoriškai atitinka begalybę.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| maksimalus 1-as įdubimo Ø D_2 | 75 mm |
| minimalus 1-as įdubimo Ø D_1 | 50 mm |
| maksimalus pjūvio gylis $t_{maks.}$ | 14 mm |
| Koto plotis p | 25×25 mm |
| Varžtas | 279816 4 |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Įpjovos plotis w | 3; 4 mm |
| Produkto rūšis | Ašmenų laikiklis |

