

Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 32
GTIN	2050001737700
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Svoris	40 g
Nominalioji sukibimo jėga	350 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Aukštis	7 mm
Ø	32 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

