

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo₅, Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085922 25
GTIN	2050000965241
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Sriegio įvorė	taip
Ø	25 mm
Svoris	33 g
Nominalioji sukibimo jėga	150 N
Sriegis	M4 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	7 mm

Aukštis su sriegiu	14 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M4	085921 M4
--	-----------