

HOLEX**Stiprus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Bendras aukštis: 54mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085934 54
GTIN	4045197608390
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- **Stiprus tilto formos magnetas.**
- **Su kiauryme tvirtinimui. (Dydžiai 35 ir 41 su 2 kiaurymėmis).**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.**

Paskirtis:

Smulkių geležinių dalių prilaikymui, pakėlimui ar rūšiavimui arba montavimui į elektrines reles, matavimo prietaisus ir pan.

Techninis aprašymas

Atskiro poliaus gylis	20 mm
Nominalioji sukibimo jėga	470 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Atskiro poliaus plotis	82 mm
Bendras aukštis	54 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Stiprus magnetas

