

**Garant****Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/4in**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	657582 2-3/4
GTIN	4062406625894
Produktų klasė	61E

## Aprašymas

### Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis. Labai kompaktiška įstatoma perjungiamo terkšlė.

### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Aukštis h	20,5 mm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Dantų skaičius	48
Ilgalaikė apkrova	450 Nm
Įstatomas kotas	14x18 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	34 mm
Plotis b	39 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	chromuoti
Perjungiamo terklė	taip
Terklė su išmetikliu	taip
Produkto rūšis	Terklė