



LED universalus šviestuvas su keičiamais antgaliais, Koto dydis: WF4



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 081459 WF4 |
| GTIN | 4058205019637 |
| Produktų klasė | 04B |

Aprašymas

Modelis:

Inovatyvus LED daugiafunkcis keturi-viename šviestuvas „Workers Friend“, pagamintas iš anoduoto aliuminio su tvirtu magnetiniu pagrindu ir greitojo keitimo sistema. Be įkraunamo bazinio bloko, įvairioms panaudojimo situacijoms galimi šie keičiami priedai:

- **kišeninio prožektoriaus galvutė;**
- **montavimo lempa, kurios ilgis 11,5 cm, ypač plona ir pasukama 180°;**
- **siauras ir ilgas šviestuvas, kurio ilgis 32 cm, o skersmuo 7 mm;**
- **tik 4,3 mm skersmens patikros lempa.**

Šviesos srautas: 280 lm

Šviesos srautas, 2 lygis: 140 lm

Švietimo trukmė: 2,5 h

Švietimo trukmė, 2 lygis: 5,5 h

Akumuliatoriaus rūšis: Ličio jonai

Bendras ilgis: 240 mm

Techninis aprašymas

| | |
|----------|-------|
| Galvos Ø | 35 mm |
|----------|-------|

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Švietimo trukmė | 2,5 h |
| Šviesos srautas, 2 lygis | 140 lm |
| Šviesos srautas | 280 lm |
| Bendras ilgis | 240 mm |
| Švietimo trukmė, 2 lygis | 5,5 h |
| Akumulatoriaus rūšis | Ličio jonai |
| Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |