

**Magnetinis kampainis 90° (fiksotas), Feritas, Tipas: 972****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085954 972
GTIN	2050000965500
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

Kampo tolerancija $\pm 0,05 / 100$ mm.

Paskirtis:

Dalių prispaudimui fiksuotu 90° kampu ir paruošiamiesiems montavimo bei suvirinimo darbams.

Techninis aprašymas

Nominalioji sukibimo jėga	750 N
Plotis	22 mm
Tipas	972
Kampo nuokrypis	90 laipsniai
Ilgis	225 mm
Aukštis	225 mm
Svoris	2,2 kg
Magnetinės šerdies medžiaga	Feritas

Produkto rūšis

Daugiakampis magnetas