

**Garant****Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D maxi, Tipas: 10L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319469 10L
GTIN	4062406642471
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekinimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekinimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekinimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekinimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekinimo peiliu 10×D.

**Techninis aprašymas**

Koto Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Koto ilgis L <sub>s</sub>	53 mm
Bendras ilgis L <sub>2</sub>	129 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	70 mm
Spindulys R	1,2 mm

C	1 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
Užspaudimo $\varnothing D_1$	10 mm
Poslinkis Z link ašies	14 mm
Ištekinimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius