

**Garant****Ištekimo įrankio laikiklių stabilizatorius 7×D midi, Tipas: 12L****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319468 12L
GTIN	4062406642433
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

Pagrindo korpusas pagamintas iš aukštos kokybės įrankių plieno, grūdintas viršus ir darbiniai paviršiai.

**Privalumai:**

Svyravimų ir virpesių sumažinimas, kai naudojami visų tipų ištekimo įrankių laikikliai.

**Tinka:**

Visiems dažniausiai naudojamiems ištekimo įrankio laikikliams.

**Pastaba:**

Norėdami nustatyti tinkamą ištekimo plokštelės laikiklio stabilizatoriaus variantą, būtinai atlikite susidūrimo patikrinimą naudodami Hoffmann e-Tool duomenis iš el. parduotuvės arba per ToolScout! Rekomenduojamas maksimalus išsikišimo ilgis 3×D pagal naudojamo ištekimo įrankio laikiklio tipą.

Maksimalaus išsikišimo stabilizatorius su ištekimo peiliu 10×D.

**Techninis aprašymas**

Koto $\varnothing D_2$	32 mm
Pjovimo kryptis	dešininis
C	1,5 mm
Koto ilgis $L_s$	53 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	12 mm
Poslinkis Z link ašies	14 mm

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	84 mm
Spindulys R	1,2 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Bendras ilgis L <sub>2</sub>	143 mm
Ištekinimo gylis iki	7×D
Virpesiai	slopinantis vibracijas
Produkto rūšis	Ištekinimo įrankio laikiklių stabilizatorius