

**HOLEX****Cilindriniai magnetai 2 vnt. rinkinys, AlNiCo, Ø × ilgis: 6X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085936 6X20
GTIN	4045197372642
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

- Cilindrinės formos, vienodi poliai pažymėti įpjovomis.
- Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C (dažyta iki 100 °C).
- Strypinius magnetus galima prailginti, sudėjus kelis vieną šalia kito.

**Techninis aprašymas**

Ilgis	20 mm
Ø	6 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Strypinis magnetas