

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, Neodimis, Ø: 10mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085924 10
GTIN	2050001737731
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 - 6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Ø	10 mm
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	25 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Sriegis	M3 mm
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Svoris	4,5 g
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C

Sriegio įvorė	taip
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------