

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, AlNiCo, Ø: 20mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085925 20
GTIN	2050000964824
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Ekranuotas cilindrinis magnetas su magneto šerdis iš AlNiCo.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 220 °C.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	6 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Nominalioji sukibimo jėga	35 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Aukštis	25 mm
Ø	20 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

