

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo₅, Ø: 6mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085922 6
GTIN	2050000964930
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Sriegio įvorė	taip
Svoris	2,7 g
Sriegis	M3 mm
Nominalioji sukibimo jėga	5 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Aukštis	4,5 mm
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas

∅	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------