

**Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614805 10
GTIN	4062406649531
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiočių aukštis h_1	5 mm
Žiedo $\varnothing D$	20,9 mm
Rakto ilgis L	153 mm
Kilpos aukštis h_2	7,6 mm
Rakto dydis	10 mm
Žiaunų plotis b	21,9 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

