



Veržliarakčių/kombinuotųjų terkšlinių veržliarakčių rinkinys krepšyje, Raktų skaičius: 10



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614815 10
GTIN	4062406649692
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Praktiškame medžiaginiame suvyniojamame dėkle.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Tiekimo sudėtis:

Po 1 raktą Nr. 614805 dyd. 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Techninis aprašymas

Raktų skaičius	10
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys	metrais
Produkto rūšis	Veržliarakčiai

Priedai

Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 8 mm	614805 8
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 9 mm	614805 9
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 10 mm	614805 10
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 11 mm	614805 11
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 13 mm	614805 13
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 14 mm	614805 14
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 16 mm	614805 16
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 17 mm	614805 17
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 18 mm	614805 18
Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis Rakto dydis 19 mm	614805 19