



Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 17mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614828 17
GTIN	4062406649814
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Žiedo Ø D	33,4 mm
Žiaunų plotis b	38,4 mm
Rakto dydis	17 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Kilpos aukštis h ₂	10,8 mm
Rakto ilgis L	223 mm
Žiočių aukštis h ₁	7,4 mm
Žiedo padėtis	15 laipsniai
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas

Paviršius	matinis chromuotas
Perjungiamo terklė	taip
Produkto rūšis	Veržliarakčiai