

HOLEX**Veržliaraktis/terkšlinis veržliaraktis perjungiami, lenkti 15° kampu, Rakto dydis: 15mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 614828 15 |
| GTIN | 4062406649791 |
| Produktų klasė | 62A |

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Žiočių aukštis h_1 | 6,9 mm |
| Rakto dydis | 15 mm |
| Žiedo $\varnothing D$ | 31,4 mm |
| Kilpos aukštis h_2 | 10,5 mm |
| Raktų dydžių matmenys | metrais |
| Žiaunų plotis b | 34,4 mm |
| Rakto ilgis L | 207 mm |
| Žiedo padėtis | 15 laipsniai |
| Dantų skaičius | 72 |
| Suveikimo kampas | 5 laipsniai |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |

| | |
|--------------------|--------------------|
| Paviršius | matinis chromuotas |
| Perjungiamo terklė | taip |
| Produkto rūšis | Veržliarakčiai |