

Cilindriniai magnetai su pritaikomais matmenimis, SmCo₅, Ø: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085928 20
GTIN	2050000964879
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas cilindrinis magnetas susu 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.
- Pritaikymo tolerancija pagal išorės Ø h6.
- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Aukštis	25 mm
maksimalus trumpinimo matmuo kitoje pusėje	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	230 N
Paviršiaus medžiaga	nikelis
Ø	20 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Cilindrinis magnetas

