



Akumuliatorinis suktuvas, Tipas: CLBP08Q



Užsakymo data

Užsakymo numeris	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Produktų klasė	03S

Aprašymas

Modelis:

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).

- **Paprasta programuoti: galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.**
- **Patikrinta Cleco sankaba: užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.**
- **Operatoriaus būsenos lemputė: spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.**
- **Spalvoti LED: darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.**
- **Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.**
- **Vientisa baterijų platforma.**

Tiekimo sudėtis:

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.

Techninis aprašymas

Įrankio tvirtinimo laikiklis	Greitojo keitimo patronas
Ilgis	213,5 mm
Akumuliatoriaus talpa	2 Ah
Svoris be akumuliatoriaus	1,04 kg
maksimalus sūkių skaičius	985 min ⁻¹
Įrankių laikiklio matmenys	1/4 in
maksimalus sukimo momentas	8 Nm
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
Aukštis	209 mm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Sūkių momento ribos	2,1 - 8 Nm
Produkto rūšis	Suktuvas