

## Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 13
GTIN	2050001735799
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

#### Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

### Techninis aprašymas

Ø	13 mm
Svoris	4,5 g
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Aukštis	4,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	60 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

