

HOLEX**Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085940 21
GTIN	4045197372758
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- **Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.**
- **Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.**
- **Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.**

Paskirtis:

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Ø	21 mm
Aukštis	19 mm
Nominalioji sukibimo jėga	40 N
Paviršiaus medžiaga	Plienas
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M6 mm

Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Apvalus magnetas