

Plokščiasis magnetas su vidiniu sriegiu, SmCo₅, Ø: 13mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085922 13
GTIN	2050000964961
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus temperatūrai iki maks. 200 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš samario kobalto (SmCo₅).
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3–6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	200 °C
Aukštis	4,5 mm
Aukštis su sriegiu	11,5 mm
Svoris	7,5 g
Sriegis	M3 mm
Nominalioji sukibimo jėga	40 N
Sriegio įvorė	taip
Ø	13 mm

Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Magnetinės šerdies medžiaga	SmCo ₅
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

Priedai

Įsukamų kablių rinkinys su išoriniu sriegiu 10 vnt. Sriegis M3	085921 M3
--	-----------