

HOLEX**Stiprus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Bendras aukštis: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085934 25
GTIN	4045197372567
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

- **Stiprus tilto formos magnetas.**
- **Su kiauryme tvirtinimui. (Dydžiai 35 ir 41 su 2 kiaurymėmis).**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 550 °C.**

Paskirtis:

Smulkių geležinių dalių prilaikymui, pakėlimui ar rūšiavimui arba montavimui į elektrines reles, matavimo prietaisus ir pan.

Techninis aprašymas

maksimalus atsparumas temperatūrai	550 °C
Atskiro poliaus gylis	9,5 mm
Atskiro poliaus plotis	25,4 mm
Bendras aukštis	25 mm
Nominalioji sukibimo jėga	90 N
Magnetinės šerdies medžiaga	AlNiCo
Produkto rūšis	Stiprus magnetas

