

**HOLEX****Apvalus magnetas su apsaugine plokšte, AlNiCo, Ø: 27mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085940 27
GTIN	4045197372772
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

- **Apdirbant plieninį apvalkalą pats magnetas nepaveikiamas.**
- **Įspaustas aliuminio žiedas nukreipia magneto jėgą žemyn.**
- **Tvirtinimo sriegis magneto paviršiuje.**
- **Magneto medžiaga atspari temperatūrai iki 220 °C.**

**Paskirtis:**

Montavimui į įrenginius, prilaikymui arba pakėlimui.

**Techninis aprašymas**

Nominalioji sukibimo jėga	61 N
maksimalus atsparumas temperatūrai	220 °C
Aukštis	25 mm
Tvirtinimo sriegis magnetinėje galvutėje	M6 mm
Ø	27 mm
Paviršiaus medžiaga	Plienas

Magnetinės šerdies medžiaga

AlNiCo

Produkto rūšis

Apvalus magnetas