

Plokščiasis magnetas be sriegio, Neodimis, Ø: 25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085923 25
GTIN	2050001737694
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Atsparus temperatūrai iki maks. 80 °C.
- Cinkuotas paviršius, magneto šerdis iš neodimio.
- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3-6 kartus stipresne sukibimo jėga nei ferito magnetai.

Paskirtis:

Įtempimui, montavimui, tvirtinimui įspaudžiant, įklijavimui arba įliejimui.

Techninis aprašymas

Aukštis	7 mm
Svoris	31 g
Ø	25 mm
maksimalus atsparumas temperatūrai	80 °C
Nominalioji sukibimo jėga	200 N
Paviršiaus medžiaga	cinkuotas
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

