



Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	091112 50
GTIN	4014382981006
Produktų klasė	09S

Aprašas

Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinis švarkas su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.**

Aprašas:

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Striukė, rugiagėlių mėlynumo Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
Dydis FR	44
uždengtas užsegimas	taip
Šoninių kišenių kiekis	2
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
Dydis DE	50
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	dešininė
Vidinių kišenių kiekis	1
Šoninės kišenės	sustiprintas
Juosmuo	Liemuo be gumos
unisex dydis	M
Dydis UK	34R
Dydis US	34/32
Dydis IT	44
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	44
Dydis NL	50
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas