



## sriegiklio laikiklis, reguliuojamas sustiprintas, Tipas: 0



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	148150 0
GTIN	4045197814852
Produktų klasė	12L

### Aprašymas

#### Modelis:

Su grūdintomis užspaudimo lūpomis ir plienine rankena. Dirbant siaurose vietose, plieninę rankeną galima nusukti.

Sustiprinta konstrukcija Visi matmenys su **kokybišku iš plieno nukaldintu korpusu ir plieninėmis rankenomis.**

Norma: DIN 1814

užveržimo ribos □: 2 - 5 mm

rankiniams sriegikliams DIN 352: M1 – M8

rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206: 2,5 - 6,5 mm

Bendras ilgis: 130 mm

### Techninis aprašymas

rankiniams sriegikliams DIN 352	M1 – M8
Bendras ilgis	130 mm
rankiniam plėstuvui, kurio Ø DIN 206	2,5 - 6,5 mm
užveržimo ribos □	2 - 5 mm
Norma	DIN 1814
Produkto rūšis	Sriegtuvas