

Garant**VDGT 11T210 FN, HU7810, Tipas: ALU****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	211865 ALU
GTIN	4062406676858
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Smulkiagrūdė struktūra, poliruotos plokštelės pakopos apsaugo nuo drožlių prilipimo.

Pastaba:

$a_p \text{ max} = 3 \text{ mm}$ rupiajam apdirbimui su $a_e = 1 \times D$.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tipas	ALU
Pastūma f_z	0,17 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	VDGT 11T210 FN
Kietlydinys	HU7810
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiama plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	1900 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	1900 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	500 m/min	N
CuZn	tinka	400 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	tinka	100 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		