

Garant
Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza NF, TiN, Ø × plotis js16: 50X36 mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 182520 50X36 |
| GTIN | 4045197096975 |
| Produktų klasė | 11U |

Aprašymas
Modelis:
Užapvalintas profilis.

Rupiojo ir glotniojo apdirbimo freza su plokščiomis pjovimo briaunomis.

Pastaba:

$f_z a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Kiaurymės Ø H7: 22 mm

Dantų skaičius Z: 6

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm²: 0,07 mm

Techninis aprašymas

| | |
|---|-------------|
| Dantų skaičius Z | 6 |
| Pjovimo briaunos Ø D _c | 50 mm |
| Kiaurymės Ø H7 | 22 mm |
| Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm ² | 0,07 mm |
| Koto tipas | su kiauryme |

| | |
|---|-------------------------|
| Bendras aukštis | 36 mm |
| Danga | TiN |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Norma | DIN 1880 T1 |
| Frezos profilis | NF |
| Tolerancija Nominalusis Ø | js16 |
| Frezavimo galvutės tvirtinimo laikiklis | su griovelio |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 27 laipsniai |
| Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Cilindrinė freza |