

Garant**GARANT Master Turn spiralinis ištekinimo peilis plienui, dešininis, Koto \emptyset / plokštelių dydžiai: 20/11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261128 20/11 |
| GTIN | 4062406711078 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--|----------------|
| Galvutės ilgis L_1 | 36 mm |
| Užspaudimo ilgis L_2 | 18 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 7 |
| Laikiklio ISO kodas | A20R SVUBR/L11 |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Serija | GARANT Master |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |
| Koto $\emptyset D_s$ | 20 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1103.. |
| Darbinės dalies ilgis L_3 | 13 mm |
| Mažiausias pragręžimo $\emptyset D_{\min}$ | 24 mm |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Paskirtis | dešininis |
| Ištekinimo gylis iki | 3xD |
| Vidinis aušinimas | taip |

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Paskirtis | Išilginis tekinimas vidinis |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |