

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 16/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271997 16/16
GTIN	4062406734718
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	20 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 1
Bendras ilgis L	80 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Koto dydis	16 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	269023 3
Plokštelės dydis	16 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte