

**Garant****GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, kairiniai, Koto / plokštelių dydis L: 25/22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271998 25/22
GTIN	4062406734787
Produktų klasė	21U

**Aprašymas****Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

**Tiekimo sudėtis:**

**Su atramine plokštele 1,5°.**

**Pastaba:**

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	269023 4
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 4
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	30 mm
Serija	Master Eco
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 2
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Koto dydis	25 mm

Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	22 mm
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte