

Garant
GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, kairiniai, Koto / plokštelių dydis L: 25/16mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	271998 25/16
GTIN	4062406734770
Produktų klasė	21U

Aprašymas
Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	269023 3
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 2
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Koto dydis	25 mm
Serija	Master Eco

Bendras ilgis L	100 mm
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte