

Garant

GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, dešininis, Koto / plokštelių dydis L: 20/16mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	271997 20/16
GTIN	4062406734725
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Modelis:

Su efektyviu aušinimu tiesiogiai ant pjovimo briaunos ir papildomai ant kitų paviršių.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštelei	269023 3
Galvutės ilgis L ₁	30 mm
Koto dydis	20 mm
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 1
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Plokštelės dydis	16 mm

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte