

Garant**GARANT Master eco tekinimo peilis su tvirtinimo varžtu, kairiniai, Koto / plokštelių dydis L: 20/16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Produktų klasė	21U

Aprašymas**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslus purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Tiekimo sudėtis:

Su atramine plokštele 1,5°.

Pastaba:

Aušinimo skysčio padavimas per pailgą kiaurymę veleno apačioje naudojant GARANT Master eco sistemos laikiklį Nr. 319006 – 319136 arba Nr. 317900, kurio koto ilgis < 125 mm. Pasirenkama jungtis per žarnos jungtį (G 1/8 colio) Nr. 269207 ir 269208.

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis L ₁	30 mm
= atraminė plokštelė 1,5°	279819 2
Koto dydis	20 mm
Atraminės plokštelės fiksavimo varžtas	279824 1
Serija	Master Eco
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Bendras ilgis L	90 mm

Užveržimo varžtas skirtas sriegimo plokštei	269023 3
Plokštelės dydis	16 mm
Paskirtis	kairiniai
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte