

SWISS TOOLS

**Bazinis laikiklis, slopinantis vibracijas, PSC, Koto  $\emptyset$  /  $\emptyset$  D – A matmuo:  
63/40-238mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	320409 63/40-238
GTIN	2050002063037
Produktų klasė	36D

**Aprašymas****Modelis:**

- Efektyviems tekinimo darbams.
- Kairiniam ir dešininiam tekinimui.

**Privalumai:**

- Didėja produktyvumas, nes sumažinus vibraciją pjovimo kokybė ženkliai pagerėja.
- Geresnė paviršiaus kokybė.
- Saugesnis procesas.
- Geresnis drožlių pašalinimas.

**Paskirtis:**

Keičiamoms pjovimo galvutėms tvirtinti.

**Pastaba:**

Tinkamas užspaudimo įvoves žr. Nr. 264826 – 264827.

**Techninis aprašymas**

Koto $\emptyset$	63 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	238 mm
$\emptyset$ D	40 mm
Laikiklis	PSC
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Ištekinimo plokštelės laikiklio kotas

