

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234020 15
GTIN	4062406735159
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,3 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	104 mm
Serija	Power Drill
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 5IP (0,38 Nm)
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Coliniamis Ø	19/32 in
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	45 mm
Nominalus Ø D	15

Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	73 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis