

**Garant****GARANT Power Drill grąžtas su keičiamomis plokštelėmis ABS® kotas, 3xD, Ø DC: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	234020 16
GTIN	4062406735166
Produktų klasė	21S

**Aprašymas****Modelis:**

Specialios formos aušinimo kanalai užtikrina maksimalų tvirtumą, nes grąžto šerdis nesusilpninama.

**Kiaurymės tolerancija:** -0,1 / +0,3 mm

**Aprašymas:**

Maksimaliam našumui ir patvarumui užtikrinti. Net ir sudėtingomis gręžimo sąlygomis iki 5xD.

**Paskirtis:**

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 234030 – 234098.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	48 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalus Ø D	16
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Bendras ilgis L	109 mm
Serija	Power Drill
Iškyšos ilgis L <sub>A</sub>	78 mm

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239700 5IP (0,38 Nm)
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	3×D
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotai apvalus
Grąžto panaudojimas	ribotas įkypas pragręžimas
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas paketais
Grąžto panaudojimas	ribotas gręžimas su įkypu išėjimu
Grąžto panaudojimas	ribotas centravimas
Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis